

Bac mélangeur OPTIDOS 100



■ POURQUOI ?

Grâce à son fond incliné avec un puits de puisage, le bac mélangeur OPTIDOS 100 permet :

- Une consommation optimisée : aspiration de la totalité du produit à doser.
- Un traitement efficace : solution soluble et homogène en permanence (sans oxydation de la molécule).
- Une simplification du remplissage, de la vidange et du nettoyage.

■ ÉQUIPEMENTS

Le bac mélangeur OPTIDOS 100 comprend :

- Un bac de solution en polyéthylène.
- Un agitateur en inox 316L (ou agitateur en PVC).
- Un moto-réducteur surélevé à rotation lente : 48 tours/mn.
- Une trappe de remplissage.
- Une graduation claire et précise.
- Un puits de pompage.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIDOS 100	
Capacités	100 L
Alimentation	230 V
Sécurité	Moteur réducteur avec sécurité thermique intégrée (48 tours/mn)
Mode de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> - Brancher le bac OPTIDOS 100 sur une prise 230 V. - Préparer la solution selon la prescription du produit. Attention à ne pas utiliser des produits qui pourraient provoquer de la corrosion au niveau de la pale. <ul style="list-style-type: none"> - Mettre en marche l'appareil. - Après chaque utilisation, rincer abondamment le bac à l'eau claire ainsi que les éléments qui ont été en contact avec la solution.

Garantie 1 an, pièces et main d'œuvre, hors déplacement.

Photos non contractuelles et données susceptibles de modifications.